

ups MIB - RFC 1628

1.3.6.1.2.1 mib2

1.3.6.1.2.1.33 upsMIB
1.3.6.1.2.1.33.1 upsObjects
1.3.6.1.2.1.33.1.1 upsIdent
1.3.6.1.2.1.33.1.1.1 upsIdentManufacturer
1.3.6.1.2.1.33.1.1.2 upsIdentModel
1.3.6.1.2.1.33.1.1.3 upsIdentUPSSoftwareVersion
1.3.6.1.2.1.33.1.1.4 upsIdentAgentSoftwareVersion
1.3.6.1.2.1.33.1.1.5 upsIdentName
1.3.6.1.2.1.33.1.1.6 upsIdentAttachedDevices
1.3.6.1.2.1.33.1.1.7 upsSerialNumber
1.3.6.1.2.1.33.1.1.8 upsLocation
1.3.6.1.2.1.33.1.1.9 upsSystemContact
1.3.6.1.2.1.33.1.1.10 upsSnmpAdapterSerialNr
1.3.6.1.2.1.33.1.2 upsBattery
1.3.6.1.2.1.33.1.2.1 upsBatteryStatus
1.3.6.1.2.1.33.1.2.2 upsSecondsOnBattery
1.3.6.1.2.1.33.1.2.3 upsEstimatedMinutesRemaining
1.3.6.1.2.1.33.1.2.4 upsEstimatedChargeRemaining
1.3.6.1.2.1.33.1.2.5 upsBatteryVoltage
1.3.6.1.2.1.33.1.2.6 upsBatteryCurrent
1.3.6.1.2.1.33.1.2.7 upsBatteryTemperature
1.3.6.1.2.1.33.1.2.8 upsBatteryCondition
1.3.6.1.2.1.33.1.2.9 upsBatteryInstallationDate
1.3.6.1.2.1.33.1.2.10 upsBatteryPositiveVoltage
1.3.6.1.2.1.33.1.2.11 upsBatteryNegativeVoltage
1.3.6.1.2.1.33.1.2.12 upsBatteryPositiveCurrent
1.3.6.1.2.1.33.1.2.13 upsBatteryNegativeCurrent
1.3.6.1.2.1.33.1.3 upsInput
1.3.6.1.2.1.33.1.3.1 upsInputLineBads
1.3.6.1.2.1.33.1.3.2 upsInputNumLines
1.3.6.1.2.1.33.1.3.3 upsInputTable
1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1 upsInputEntry
1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.1 upsInputLineIndex
1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2 upsInputFrequency
1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3 upsInputVoltage
1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4 upsInputCurrent
1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5 upsInputTruePower
1.3.6.1.2.1.33.1.4 upsOutput
1.3.6.1.2.1.33.1.4.1 upsOutputSource
1.3.6.1.2.1.33.1.4.2 upsOutputFrequency
1.3.6.1.2.1.33.1.4.3 upsOutputNumLines
1.3.6.1.2.1.33.1.4.4 upsOutputTable
1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1 upsOutputEntry
1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.1 upsOutputLineIndex
1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2 upsOutputVoltage
1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3 upsOutputCurrent
1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.4 upsOutputPower
1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5 upsOutputPercentLoad
1.3.6.1.2.1.33.1.4.5 upsOutputEnergyConsumption
1.3.6.1.2.1.33.1.4.6 upsOutputTotalPower
1.3.6.1.2.1.33.1.5 upsBypass
1.3.6.1.2.1.33.1.5.1 upsBypassFrequency
1.3.6.1.2.1.33.1.5.2 upsBypassNumLines

1.3.6.1.2.1.33.1.5.3 upsBypassTable
1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1 upsBypassEntry
1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.1 upsBypassLineIndex
1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2 upsBypassVoltage
1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.3 upsBypassCurrent
1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.4 upsBypassPower
1.3.6.1.2.1.33.1.6 upsAlarm
1.3.6.1.2.1.33.1.6.1 upsAlarmsPresent
1.3.6.1.2.1.33.1.6.2 upsAlarmTable
1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1 upsAlarmEntry
1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.1 upsAlarmId
1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.2 upsAlarmDescr
1.3.6.1.2.1.33.1.6.2.1.3 upsAlarmTime
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3 upsWellKnownAlarms
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.1 upsAlarmBatteryBad
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.2 upsAlarmOnBattery
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.3 upsAlarmLowBattery
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.4 upsAlarmDepletedBattery
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.5 upsAlarmTempBad
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.6 upsAlarmInputBad
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.7 upsAlarmOutputBad
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.8 upsAlarmOutputOverload
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.9 upsAlarmOnBypass
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.10 upsAlarmBypassBad
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.11 upsAlarmOutputOffAsRequested
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.12 upsAlarmUpsOffAsRequested
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.13 upsAlarmChargerFailed
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.14 upsAlarmUpsOutputOff
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.15 upsAlarmUpsSystemOff
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.16 upsAlarmFanFailure
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.17 upsAlarmFuseFailure
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.18 upsAlarmGeneralFault
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.19 upsAlarmDiagnosticTestFailed
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.20 upsAlarmCommunicationsLost
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.21 upsAlarmAwaitingPower
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.22 upsAlarmShutdownPending
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.23 upsAlarmShutdownImminent
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.24 upsAlarmTestInProgress
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.25 upsAlarmAuxInput1
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.26 upsAlarmAuxInput2
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.27 upsAlarmAuxInput3
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.28 upsAlarmAuxInput4
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.29 alarmSiteManagerDigitalInput1
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.30 alarmSiteManagerDigitalInput2
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.31 alarmSiteManagerDigitalInput3
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.32 alarmSiteManagerDigitalInput4
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.33 alarmSiteManagerDigitalInput5
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.34 alarmSiteManagerDigitalInput6
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.35 alarmSiteManagerDigitalInput7
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.36 alarmSiteManagerDigitalInput8
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.37 alarmSiteManagerAnalogInput1
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.38 alarmSiteManagerAnalogInput2
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.39 alarmSiteManagerAnalogInput3
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.40 alarmSiteManagerAnalogInput4
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.41 alarmSiteManagerAnalogInput5
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.42 alarmSiteManagerAnalogInput6
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.43 alarmSiteManagerAnalogInput7

1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.44 alarmSiteManagerAnalogInput8
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.45 alarmSiteManagerAnalogMarker1
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.46 alarmSiteManagerAnalogMarker2
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.47 alarmSiteManagerAnalogMarker3
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.48 alarmSiteManagerAnalogMarker4
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.49 alarmSiteManagerAnalogMarker5
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.50 alarmSiteManagerAnalogMarker6
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.51 alarmSiteManagerAnalogMarker7
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.52 alarmSiteManagerAnalogMarker8
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.53 alarmSiteManagerOutput1
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.54 alarmSiteManagerOutput2
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.55 alarmSiteManagerOutput3
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.56 alarmSiteManagerOutput4
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.57 alarmSiteManagerOutput5
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.58 alarmSiteManagerOutput6
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.59 alarmSiteManagerOutput7
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.60 alarmSiteManagerOutput8
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.61 alarmSiteMonitor1
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.62 alarmSiteMonitor2
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.63 alarmSiteMonitor3
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.64 alarmSiteMonitor4
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.65 alarmSiteMonitor5
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.66 alarmSiteMonitor6
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.67 alarmSiteMonitor7
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.68 alarmSiteMonitor8
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.69 alarmSiteMonitor9
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.70 alarmSiteMonitor10
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.71 alarmSiteMonitor11
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.72 alarmSiteMonitor12
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.73 alarmSiteMonitor13
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.74 alarmSiteMonitor14
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.75 alarmSiteMonitor15
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.76 alarmSiteMonitor16
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.77 alarmSiteMonitor17
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.78 alarmSiteMonitor18
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.79 alarmSiteMonitor19
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.80 alarmSiteMonitor20
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.81 alarmSiteMonitor21
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.82 alarmSiteMonitor22
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.83 alarmSiteMonitor23
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.84 alarmSiteMonitor24
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.85 alarmSiteMonitor25
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.86 alarmSiteMonitor26
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.87 alarmSiteMonitor27
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.88 alarmSiteMonitor28
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.89 alarmSiteMonitor29
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.90 alarmSiteMonitor30
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.91 alarmSiteMonitor31
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.92 alarmSiteMonitor32
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.93 alarmSiteMonitor33
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.94 alarmSiteMonitor34
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.95 alarmSiteMonitor35
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.96 alarmSiteMonitor36
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.97 alarmSiteMonitor37
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.98 alarmSiteMonitor38
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.99 alarmSiteMonitor39
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.100 alarmSiteMonitor40

1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.101 alarmSiteMonitor41
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.102 alarmSiteMonitor42
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.103 alarmSiteMonitor43
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.104 alarmSiteMonitor44
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.105 alarmSiteMonitor45
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.106 alarmSiteMonitor46
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.107 alarmSiteMonitor47
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.108 alarmSiteMonitor48
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.109 alarmSiteMonitor49
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.110 alarmSiteMonitor50
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.111 alarmSiteMonitor51
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.112 alarmSiteMonitor52
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.113 alarmSiteMonitor53
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.114 alarmSiteMonitor54
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.115 alarmSiteMonitor55
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.116 alarmSiteMonitor56
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.117 alarmSiteMonitor57
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.118 alarmSiteMonitor58
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.119 alarmSiteMonitor59
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.120 alarmSiteMonitor60
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.121 alarmSiteMonitor61
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.122 alarmSiteMonitor62
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.123 alarmSiteMonitor63
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.124 alarmSiteMonitor64
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.125 alarmSensorManager1Low
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.126 alarmSensorManager2Low
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.127 alarmSensorManager3Low
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.128 alarmSensorManager4Low
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.129 alarmSensorManager5Low
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.130 alarmSensorManager6Low
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.131 alarmSensorManager7Low
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.132 alarmSensorManager8Low
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.133 alarmSensorManager1High
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.134 alarmSensorManager2High
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.135 alarmSensorManager3High
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.136 alarmSensorManager4High
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.137 alarmSensorManager5High
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.138 alarmSensorManager6High
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.139 alarmSensorManager7High
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.140 alarmSensorManager8High
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.141 alarmUser1
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.142 alarmUser2
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.143 alarmUser3
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.144 alarmUser4
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.145 alarmUser5
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.146 alarmUser6
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.147 alarmUser7
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.148 statusDischarging
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.149 statusCharging
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.150 alarmSensorManagerInput1
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.151 alarmSensorManagerInput2
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.152 alarmSensorManagerInput3
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.153 alarmSensorManagerInput4
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.154 alarmSensorManagerOutput1
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.155 alarmSensorManagerOutput2
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.156 alarmSensorManagerOutput3
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.157 alarmSensorManagerOutput4

1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.158 alarmSensorComLost
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.159 alarmVuesWindalarm
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.160
alarmTransferswitchSourcesAsynchronous
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.161
alarmTransferswitchStaticSwitchAFailure
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.162
alarmTransferswitchStaticSwitchBFailure
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.163 alarmTransferswitchOnStaticSwitchA
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.164 alarmTransferswitchOnStaticSwitchB
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.165 alarmTransferswitchOnManualBypassA
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.166 alarmTransferswitchOnManualBypassB
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.167 alarmTransferswitchSourceAFailure
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.168 alarmTransferswitchSourceBFailure
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.169 alarmTransferswitchGeneralFault
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.170 alarmTransferswitchRedundancyLost
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.171 alarmTransferswitchOutputOverload
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.172 alarmBlackBoxReady
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.173 upsAlarmInputAuxBad
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.174 upsAlarmThresholdAlarm
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.175 upsAlarmThresholdWarning
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.176 upsAlarmTestFailed
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.177 upsAlarmBatteryWeak
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.178 upsAlarmGeneratorOn
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.179 upsAlarmRedundancyLost
1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.180 upsAlarmBatteryTooOld
1.3.6.1.2.1.33.1.7 upsTest
1.3.6.1.2.1.33.1.7.1 upsTestId
1.3.6.1.2.1.33.1.7.2 upsTestSpinLock
1.3.6.1.2.1.33.1.7.3 upsTestResultsSummary
1.3.6.1.2.1.33.1.7.4 upsTestResultsDetail
1.3.6.1.2.1.33.1.7.5 upsTestStartTime
1.3.6.1.2.1.33.1.7.6 upsTestElapsedTime
1.3.6.1.2.1.33.1.7.7 upsWellKnownTests
1.3.6.1.2.1.33.1.7.7.1 upsTestNoTestsInitiated
1.3.6.1.2.1.33.1.7.7.2 upsTestAbortTestInProgress
1.3.6.1.2.1.33.1.7.7.3 upsTestGeneralSystemsTest
1.3.6.1.2.1.33.1.7.7.4 upsTestQuickBatteryTest
1.3.6.1.2.1.33.1.7.7.5 upsTestDeepBatteryCalibration
1.3.6.1.2.1.33.1.8 upsControl
1.3.6.1.2.1.33.1.8.1 upsShutdownType
1.3.6.1.2.1.33.1.8.2 upsShutdownAfterDelay
1.3.6.1.2.1.33.1.8.3 upsStartupAfterDelay
1.3.6.1.2.1.33.1.8.4 upsRebootWithDuration
1.3.6.1.2.1.33.1.8.5 upsAutoRestart
1.3.6.1.2.1.33.1.8.6 UpsVarIdIn Read/Write "for internal
purpose only - do not overwrite "
1.3.6.1.2.1.33.1.8.7 UpsVarIdOut Read only "for internal
purpose only"
1.3.6.1.2.1.33.1.9 upsConfig
1.3.6.1.2.1.33.1.9.1 upsConfigInputVoltage
1.3.6.1.2.1.33.1.9.2 upsConfigInputFreq
1.3.6.1.2.1.33.1.9.3 upsConfigOutputVoltage
1.3.6.1.2.1.33.1.9.4 upsConfigOutputFreq
1.3.6.1.2.1.33.1.9.5 upsConfigOutputVA
1.3.6.1.2.1.33.1.9.6 upsConfigOutputPower
1.3.6.1.2.1.33.1.9.7 upsConfigLowBattTime

1.3.6.1.2.1.33.1.9.8 upsConfigAudibleStatus
1.3.6.1.2.1.33.1.9.9 upsConfigLowVoltageTransferPoint
1.3.6.1.2.1.33.1.9.10 upsConfigHighVoltageTransferPoint
1.3.6.1.2.1.33.1.10 sitemanager
1.3.6.1.2.1.33.1.10.1 relais
1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.1 relais1
1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.2 relais2
1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.3 relais3
1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.4 relais4
1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.5 relais5
1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.6 relais6
1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.7 relais7
1.3.6.1.2.1.33.1.10.1.8 relais8
1.3.6.1.2.1.33.1.10.2 digital
1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.1 digital1
1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.2 digital2
1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.3 digital3
1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.4 digital4
1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.5 digital5
1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.6 digital6
1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.7 digital7
1.3.6.1.2.1.33.1.10.2.8 digital8
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3 analog
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.1 analog1
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.2 analog1Min
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.3 analog1Max
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.4 analog2
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.5 analog2Min
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.6 analog2Max
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.7 analog3
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.8 analog3Min
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.9 analog3Max
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.10 analog4
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.11 analog4Min
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.12 analog4Max
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.13 analog5
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.14 analog5Min
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.15 analog5Max
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.16 analog6
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.17 analog6Min
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.18 analog6Max
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.19 analog7
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.20 analog7Min
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.21 analog7Max
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.22 analog8
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.23 analog8Min
1.3.6.1.2.1.33.1.10.3.24 analog8Max
1.3.6.1.2.1.33.1.10.4 marker
1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.1 marker1
1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.2 marker2
1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.3 marker3
1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.4 marker4
1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.5 marker5
1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.6 marker6
1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.7 marker7
1.3.6.1.2.1.33.1.10.4.8 marker8
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5 siteMonitor

1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.1 siteMonitor1
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.2 siteMonitor2
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.3 siteMonitor3
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.4 siteMonitor4
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.5 siteMonitor5
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.6 siteMonitor6
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.7 siteMonitor7
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.8 siteMonitor8
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.9 siteMonitor9
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.10 siteMonitor10
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.11 siteMonitor11
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.12 siteMonitor12
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.13 siteMonitor13
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.14 siteMonitor14
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.15 siteMonitor15
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.16 siteMonitor16
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.17 siteMonitor17
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.18 siteMonitor18
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.19 siteMonitor19
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.20 siteMonitor20
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.21 siteMonitor21
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.22 siteMonitor22
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.23 siteMonitor23
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.24 siteMonitor24
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.25 siteMonitor25
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.26 siteMonitor26
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.27 siteMonitor27
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.28 siteMonitor28
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.29 siteMonitor29
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.30 siteMonitor30
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.31 siteMonitor31
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.32 siteMonitor32
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.33 siteMonitor33
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.34 siteMonitor34
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.35 siteMonitor35
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.36 siteMonitor36
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.37 siteMonitor37
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.38 siteMonitor38
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.39 siteMonitor39
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.40 siteMonitor40
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.41 siteMonitor41
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.42 siteMonitor42
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.43 siteMonitor43
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.44 siteMonitor44
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.45 siteMonitor45
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.46 siteMonitor46
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.47 siteMonitor47
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.48 siteMonitor48
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.49 siteMonitor49
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.50 siteMonitor50
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.51 siteMonitor51
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.52 siteMonitor52
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.53 siteMonitor53
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.54 siteMonitor54
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.55 siteMonitor55
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.56 siteMonitor56
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.57 siteMonitor57

1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.58 siteMonitor58
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.59 siteMonitor59
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.60 siteMonitor60
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.61 siteMonitor61
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.62 siteMonitor62
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.63 siteMonitor63
1.3.6.1.2.1.33.1.10.5.64 siteMonitor64
1.3.6.1.2.1.33.1.11 aux
1.3.6.1.2.1.33.1.11.1 auxPort1
1.3.6.1.2.1.33.1.11.2 auxPort2
1.3.6.1.2.1.33.1.11.3 auxPort3
1.3.6.1.2.1.33.1.11.4 auxPort4
1.3.6.1.2.1.33.1.12 sensorMan
1.3.6.1.2.1.33.1.12.1 sensor1
1.3.6.1.2.1.33.1.12.1.1 sensorMan1Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.1.2 sensorMan1Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.1.3 sensorMan1Unit
1.3.6.1.2.1.33.1.12.1.4 sensorMan1ThresholdLow
1.3.6.1.2.1.33.1.12.1.5 sensorMan1ThresholdHigh
1.3.6.1.2.1.33.1.12.1.6 sensorMan1Scaling
1.3.6.1.2.1.33.1.12.1.7 sensorMan1Offset
1.3.6.1.2.1.33.1.12.2 sensor2
1.3.6.1.2.1.33.1.12.2.1 sensorMan2Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.2.2 sensorMan2Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.2.3 sensorMan2Unit
1.3.6.1.2.1.33.1.12.2.4 sensorMan2ThresholdLow
1.3.6.1.2.1.33.1.12.2.5 sensorMan2ThresholdHigh
1.3.6.1.2.1.33.1.12.2.6 sensorMan2Scaling
1.3.6.1.2.1.33.1.12.2.7 sensorMan2Offset
1.3.6.1.2.1.33.1.12.3 sensor3
1.3.6.1.2.1.33.1.12.3.1 sensorMan3Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.3.2 sensorMan3Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.3.3 sensorMan3Unit
1.3.6.1.2.1.33.1.12.3.4 sensorMan3ThresholdLow
1.3.6.1.2.1.33.1.12.3.5 sensorMan3ThresholdHigh
1.3.6.1.2.1.33.1.12.3.6 sensorMan3Scaling
1.3.6.1.2.1.33.1.12.3.7 sensorMan3Offset
1.3.6.1.2.1.33.1.12.4 sensor4
1.3.6.1.2.1.33.1.12.4.1 sensorMan4Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.4.2 sensorMan4Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.4.3 sensorMan4Unit
1.3.6.1.2.1.33.1.12.4.4 sensorMan4ThresholdLow
1.3.6.1.2.1.33.1.12.4.5 sensorMan4ThresholdHigh
1.3.6.1.2.1.33.1.12.4.6 sensorMan4Scaling
1.3.6.1.2.1.33.1.12.4.7 sensorMan4Offset
1.3.6.1.2.1.33.1.12.5 sensor5
1.3.6.1.2.1.33.1.12.5.1 sensorMan5Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.5.2 sensorMan5Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.5.3 sensorMan5Unit
1.3.6.1.2.1.33.1.12.5.4 sensorMan5ThresholdLow
1.3.6.1.2.1.33.1.12.5.5 sensorMan5ThresholdHigh
1.3.6.1.2.1.33.1.12.5.6 sensorMan5Scaling
1.3.6.1.2.1.33.1.12.5.7 sensorMan5Offset
1.3.6.1.2.1.33.1.12.6 sensor6
1.3.6.1.2.1.33.1.12.6.1 sensorMan6Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.6.2 sensorMan6Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.6.3 sensorMan6Unit

1.3.6.1.2.1.33.1.12.6.4 sensorMan6ThresholdLow
1.3.6.1.2.1.33.1.12.6.5 sensorMan6ThresholdHigh
1.3.6.1.2.1.33.1.12.6.6 sensorMan6Scaling
1.3.6.1.2.1.33.1.12.6.7 sensorMan6Offset
1.3.6.1.2.1.33.1.12.7 sensor7
1.3.6.1.2.1.33.1.12.7.1 sensorMan7Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.7.2 sensorMan7Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.7.3 sensorMan7Unit
1.3.6.1.2.1.33.1.12.7.4 sensorMan7ThresholdLow
1.3.6.1.2.1.33.1.12.7.5 sensorMan7ThresholdHigh
1.3.6.1.2.1.33.1.12.7.6 sensorMan7Scaling
1.3.6.1.2.1.33.1.12.7.7 sensorMan7Offset
1.3.6.1.2.1.33.1.12.8 sensor8
1.3.6.1.2.1.33.1.12.8.1 sensorMan8Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.8.2 sensorMan8Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.8.3 sensorMan8Unit
1.3.6.1.2.1.33.1.12.8.4 sensorMan8ThresholdLow
1.3.6.1.2.1.33.1.12.8.5 sensorMan8ThresholdHigh
1.3.6.1.2.1.33.1.12.8.6 sensorMan8Scaling
1.3.6.1.2.1.33.1.12.8.7 sensorMan8Offset
1.3.6.1.2.1.33.1.12.9 input1
1.3.6.1.2.1.33.1.12.9.1 input1Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.9.2 input1Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.9.3 input1NCContact
1.3.6.1.2.1.33.1.12.10 input2
1.3.6.1.2.1.33.1.12.10.1 input2Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.10.2 input2Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.10.3 input2NCContact
1.3.6.1.2.1.33.1.12.11 input3
1.3.6.1.2.1.33.1.12.11.1 input3Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.11.2 input3Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.11.3 input3NCContact
1.3.6.1.2.1.33.1.12.12 input4
1.3.6.1.2.1.33.1.12.12.1 input4Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.12.2 input4Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.12.3 inputNCContact
1.3.6.1.2.1.33.1.12.13 output1
1.3.6.1.2.1.33.1.12.13.1 output1Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.13.2 output1Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.13.3 output1NCContact
1.3.6.1.2.1.33.1.12.14 output2
1.3.6.1.2.1.33.1.12.14.1 output2Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.14.2 output2Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.14.3 output2NCContact
1.3.6.1.2.1.33.1.12.15 output3
1.3.6.1.2.1.33.1.12.15.1 output3Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.15.2 output3Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.15.3 output3NCContact
1.3.6.1.2.1.33.1.12.16 output4
1.3.6.1.2.1.33.1.12.16.1 output4Value
1.3.6.1.2.1.33.1.12.16.2 output4Location
1.3.6.1.2.1.33.1.12.16.3 outputNCContact
1.3.6.1.2.1.33.1.13 sts/ats
1.3.6.1.2.1.33.1.13.1 transferSwitchSource1On
1.3.6.1.2.1.33.1.13.2 transferSwitchSource2On
1.3.6.1.2.1.33.1.13.3 transferSwitchSource1ManualBypassOn
1.3.6.1.2.1.33.1.13.4 transferSwitchSource2ManualBypassOn

1.3.6.1.2.1.33.1.13.5 transferSwitchAutoTransfermode
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.6 transferSwitchSourcesSynchron
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.7 transferSwitchPreferedMains1
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.8 transferSwitchPreferedMains2
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.9 transferSwitchAutostartEnabled
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.10 transferSwitchTemperature
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.11 transferSwitchOutput
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.11.1 transferSwitchOutputFrequency
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.11.2 transferSwitchOutputNumLines
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.11.3 transferSwitchOutputTable
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.11.3.1 transferSwitchOutputEntry
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.11.3.1.1 transferSwitchOutputLineIndex
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.11.3.1.2 transferSwitchOutputVoltage
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.11.3.1.3 transferSwitchOutputCurrent
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.11.3.1.4 transferSwitchOutputPower
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.11.3.1.5 transferSwitchOutputPercentLoad
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.11.3.1.6 transferSwitchOutputApparentPower
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.12 transferSwitchSource1Input
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.12.1 transferSwitchSource1InputNumLines
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.12.2 transferSwitchSource1InputTable
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.12.2.1 transferSwitchSource1InputEntry
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.12.2.1.1
 transferSwitchSource1InputLineIndex
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.12.2.1.2
 transferSwitchSource1InputFrequency
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.12.2.1.3 transferSwitchSource1InputVoltage
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.13 transferSwitchSource1Bypass
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.13.1 transferSwitchSource1BypassFrequency
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.13.2 transferSwitchSource1BypassNumLines
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.13.3 transferSwitchSource1BypassTable
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.13.3.1 transferSwitchSource1BypassEntry
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.13.3.1.1
 transferSwitchSource1BypassLineIndex
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.13.3.1.2
 transferSwitchSource1BypassVoltage
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.13.3.1.3
 transferSwitchSource1BypassCurrent
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.14 transferSwitchSource2Input
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.14.1 transferSwitchSource2InputNumLines
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.14.2 transferSwitchSource2InputTable
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.14.2.1 transferSwitchSource2InputEntry
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.14.2.1.1
 transferSwitchSource2InputLineIndex
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.14.2.1.2
 transferSwitchSource2InputFrequency
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.14.2.1.3 transferSwitchSource2InputVoltage
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.15 transferSwitchSource2Bypass
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.15.1 transferSwitchSource2BypassFrequency
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.15.2 transferSwitchSource2BypassNumLines
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.15.3 transferSwitchSource2BypassTable
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.15.3.1 transferSwitchSource2BypassEntry
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.15.3.1.1
 transferSwitchSource2BypassLineIndex
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.15.3.1.2
 transferSwitchSource2BypassVoltage
 1.3.6.1.2.1.33.1.13.15.3.1.3
 transferSwitchSource22BypassCurrent

1.3.6.1.2.1.33.1.14 upsInputAux
1.3.6.1.2.1.33.1.14.1 upsInputAuxBads
1.3.6.1.2.1.33.1.14.2 upsInputAuxNumLines
1.3.6.1.2.1.33.1.14.3 upsInputAuxTable
1.3.6.1.2.1.33.1.14.3.1 upsInputAuxEntry
1.3.6.1.2.1.33.1.14.3.1.1 upsInputAuxIndex
1.3.6.1.2.1.33.1.14.3.1.2 upsInputAuxFrequency
1.3.6.1.2.1.33.1.14.3.1.3 upsInputAuxVoltage
1.3.6.1.2.1.33.1.14.3.1.4 upsInputAuxCurrent
1.3.6.1.2.1.33.1.14.3.1.5 upsInputAuxTruePower
1.3.6.1.2.1.33.1.15 additionalValues
1.3.6.1.2.1.33.1.15.1 externalSensor
1.3.6.1.2.1.33.2 upsTraps
1.3.6.1.2.1.33.2.1 upsTrapOnBattery
1.3.6.1.2.1.33.2.2 upsTrapTestCompleted
1.3.6.1.2.1.33.2.3 upsTrapAlarmEntryAdded
1.3.6.1.2.1.33.2.4 upsTrapAlarmEntryRemoved
1.3.6.1.2.1.33.3 upsConformance
1.3.6.1.2.1.33.3.1 upsCompliances
1.3.6.1.2.1.33.3.1.1 upsSubsetCompliance
1.3.6.1.2.1.33.3.1.2 upsBasicCompliance
1.3.6.1.2.1.33.3.1.3 upsFullCompliance
1.3.6.1.2.1.33.3.2 upsGroups
1.3.6.1.2.1.33.3.2.1 upsSubsetGroups
1.3.6.1.2.1.33.3.2.1.1 upsSubsetIdentGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.1.2 upsSubsetBatteryGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.1.3 upsSubsetInputGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.1.4 upsSubsetOutputGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.1.6 upsSubsetAlarmGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.1.8 upsSubsetControlGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.1.9 upsSubsetConfigGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.2 upsBasicGroups
1.3.6.1.2.1.33.3.2.2.1 upsBasicIdentGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.2.2 upsBasicBatteryGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.2.3 upsBasicInputGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.2.4 upsBasicOutputGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.2.5 upsBasicBypassGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.2.6 upsBasicAlarmGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.2.7 upsBasicTestGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.2.8 upsBasicControlGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.2.9 upsBasicConfigGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.3 upsFullGroups
1.3.6.1.2.1.33.3.2.3.1 upsFullIdentGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.3.2 upsFullBatteryGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.3.3 upsFullInputGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.3.4 upsFullOutputGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.3.5 upsFullBypassGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.3.6 upsFullAlarmGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.3.7 upsFullTestGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.3.8 upsFullControlGroup
1.3.6.1.2.1.33.3.2.3.9 upsFullConfigGroup
1.3.6.1.2.1.33.6.1 upsNumModules
1.3.6.1.2.1.33.6.2 upsModulesTable
1.3.6.1.2.1.33.6.2.1.1 upsModuleId
1.3.6.1.2.1.33.6.2.1.2 upsModuleStatus